




Epicare 5C P.M.C. Reg. Min. Sal. N°20470



SAPONE DETERGENTE E DISINFETTANTE PER LE MANI

Epicare 5C è un sapone per le mani detergente e disinfettante con effetto idratante dermatologicamente testato, senza coloranti e profumi.

- **Performance:** Pulizia e disinfezione in uno, ideale per le aree di ristorazione e le case di cura. Dosaggio rapido e semplice grazie al dispenser Ecolab.
- **Efficienza:** Efficacia conforme alla normativa EN 1499 (Igiene delle mani) (2 ml / 30 sec), azione battericida conforme alla normativa EN 1276 & EN 13727 (30 sec), attività fungicida conforme alla normativa EN 1650 e Pr EN 13624 (60 sec, condizioni di sporco), azione virucida conforme alla normativa EN 14476. Testato secondo le linee guida DGHM / VAH (3 ml / 30 sec).
- **Sicurezza:** Grazie alla sua elevata compatibilità cutanea ed alla sua azione idratante, è un prodotto ideale per un uso frequente. Epicare 5C consente un'efficienza a largo spettro per garantire la sicurezza degli alimenti e contribuisce ad evitare la contaminazione crociata.




ISTRUZIONI D'USO



DA UTILIZZARE CON DISPENSER ECOLAB

- 1 Controllare il piano di igiene e l'etichetta del prodotto per informazioni dettagliate sull'uso.
- 2 Applicare 2-3 ml di Epicare 5C prima in una mano e poi sulla completa superficie delle mani.
- 3 Strofinare i palmi, le dita e le punte delle dita per 30 secondi (secondo le norme)..
- 4 Sciacquare per bene sotto l'acqua corrente
- 5 Asciugare accuratamente con un tovagliolo di carta.

Valore pH: (100 %)



NOTE / INFORMAZIONI Solo ad uso professionale!

INFORMAZIONI DI SICUREZZA
Non mescolare con altri prodotti. Per ulteriori informazioni e istruzioni di sicurezza vedere l'etichetta del prodotto e la scheda dei dati di sicurezza.

STOCCAGGIO
Tenere lontano da materie combustibili e riduttori (ammine), acidi, basi, composti di metalli pesanti (acceleratori, dissecanti, sali metallici). Conservare a temperatura ambiente.

CONFEZIONI
9098500 - 6 x 500 ml
9098540 - 6 x 1 L
2343690 - 2 x 5 L